



HSS Kombi-gängtappbits, för gängor: M5



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 676306 M5 |
| GTIN | 4013288101525 |
| Artikelklass | 63H |

Beskrivning

Utförande:

1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

Fördel:

Snabbt och enkelt byte mellan borrar-, försänkar- eller skruvbits.

Användningsdata:

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.

1 verktyg för 3 arbetsoperationer:

Borra kärnhål – gängskär – avgrada/försänk.

Användning i höger- och vänstergående bormaskin.

Användning vid håltyp: upp till 1×D vid genomgående hål

totallängd: 41 mm

skaftlängd: 12 mm

borrlängd a: 7 mm

spiralborr-Ø: 4,2 mm

stigning: 0,8 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------|--------|
| skaftlängd | 12 mm |
| för gängor | M5 |
| stigning | 0,8 mm |
| spiralborr-Ø | 4,2 mm |
| totallängd | 41 mm |
| borrlängd a | 7 mm |

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| tillverkarens beteckning | 847 HSS |
| Gängtyp | M |
| Skärmaterial | HSS |
| Spetsvinkel | 60 grad |
| Toleransklass | ISO 2 6H |
| Flankvinkel | 60 grad |
| Användning vid håltyp | upp till 1×D vid genomgående hål |
| Bits sexkantskaft | C 6,3 |
| Produktslag | Gängtappsbits |