




8 mm klinga för Torx Plus®, Torx Plus®-profil: 20IP



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 659884 20IP |
| GTIN | 7610733220762 |
| Artikelklass | 63D |

Beskrivning

Utförande:

Klinga av kromvanadin-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förokromad yta, svarta spetsar.

Passar till :

Momentmejsel nr 659906, 659908 och 659912 **strl 1600**.

659911 **Strl 1600** (upp till kat. 48), samt mejselsortiment nr 667625/667645.

totallängd: 140 mm

Effektiv längd: 124 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Drivprofil | Skruvmejsel för TORX PLUS®-skruvar |
| Torx Plus®-profil | 20IP |
| totallängd | 140 mm |
| Effektiv längd | 124 mm |
| Produktslag | Skruvmejselhylsor |