



6 mm-klinga för Torx Plus®, Torx Plus®-profil: 7IP



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 659924 7IP |
| GTIN | 7610733201563 |
| Artikelklass | 63D |

Beskrivning

Utförande:

Klinga av kromvanadin-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förnicklad och förkromad yta, svart spets.

Passar till :

Momentskruvmejsel nr 659906 / 659908 / 659911 strl. 80; 250; 500 (upp till kat. 48) / 659912 **strl. 200; 500** / 659918 och montage-mejselsatser nr 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.
totallängd: 150 mm
Effektiv längd: 70 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Torx Plus®-profil | 7IP |
| totallängd | 150 mm |
| Effektiv längd | 70 mm |
| Drivprofil | Skruvmejsel för TORX PLUS®-skruvar |
| Produktslag | Skruvmejselhylsor |