



## HSS gängtappbits, för gängor: M3



### Beställningsdata

Ordernummer	676307 M3
GTIN	4013288119070
Artikelklass	63H

### Beskrivning

**Utförande:**

1/4 tum sexkantskaft enligt DIN 3126 C 6,3.

**Fördel:**

Snabbt och enkelt byte mellan borrar-, försänkar- eller skruvbits.

**Användningsdata:**

Idealisk för mobila reparations- och monteringsarbeten.

Användning vid håltyp: upp till 1×D vid genomgående hål

totallängd: 33 mm

skaftlängd: 14 mm

stigning: 0,5 mm

### Teknisk beskrivning

för gängor	M3
totallängd	33 mm
stigning	0,5 mm
skaftlängd	14 mm
Bits sexkantskaft	C 6,3
Gängtyp	M
Skärmaterial	HSS
Toleransklass	ISO 2 6H
Flankvinkel	60 grad

Användning vid håltyp	upp till 1×D vid genomgående hål
Produktslag	Gängtappsbits