



## Hängselbyxa Quality Dress, ljusgrå, Konfektionsstorlek DE: 52



### Beställningsdata

Ordernummer	091132 52
GTIN	4014382988715
Artikelklass	09S

### Beskrivning

#### Utförande:

Arbetskläder **Quality Dress** av 100 % bomull. Bomull är mycket motståndskraftigt mot såväl kemisk och mekanisk påverkan som värme. Bomull är en naturprodukt som ger hög komfort tack vare de temperaturreglerande egenskaperna och den stora absorptionsförmågan.

**Snickarbyxa** med 6 cm justerbar linning.

- **Stramt, högt placerat njurskydd.**
- **Utanpåliggande, öppen bröstlappsficka med separat kardborrfack.**
- **Dubbel bröstlapp med blixtlåsficka.**
- **Knäppe i slagtålig, värmebeständig plast.**

#### Beskrivning:

- **Dragkedja i grenen.**
- **Två utanpåliggande, förstärkta framfickor.**
- **Benficka.**
- **Utanpåliggande mobilficka.**
- **Förstärkt knäparti.**
- **Måttstocksicka.**

#### OBS!:

Storleken som anges i butiken motsvarar konfektionsstorlek DE (Tyskland). Motsvarande storlekar i ditt land står i storlekstabellen resp. tekniska data.

**Levereras i fler färger på begäran.**

**Snickarbyxa i kornblått** utförande under nr 091131.

Tygsammansättning: 100 % bomull

 Materialvikt/vävtäthet: 285 g/m<sup>2</sup>

Kläder standard: UV-standard 801

Tvättning: 60 °C kulörtvätt

**Teknisk beskrivning**

Antal benfickor	1
Bröstlappsicka	monterad, med separat kardborrfack
Spänne	slagtåligt, värmebeständigt axelremslås
Dubbel bröstlapp med blixtlåsicka	ja
förstärkt knäparti	ja
Njurskydd	ja
Storlek FR	46
Konfektionsstorlek DE	52
Material	Bomull
Sidofickor	monterad, förstärkt
Antal knäfickor	2
Mobilficka	ja
Knäppe för byxor	Blixtlås
Byxavslut	rak, öppen
Antal sidofickor	2
Unisex-storlek	L
Antal måttstockssockor	1
Storlek UK	36R
Storlek US	40/34
Storlek IT	46
Serie	QUALITY DRESS
Specialtjänst	Textilberedning
Storlek NL	52

Storlek ES	46
Kön	Herr
Tygsammansättning	100% bomull
Materialvikt/vävtäthet	285 g/m <sup>2</sup>
Kläder standard	UV-standard 801
Tvättning	60 °C kulörtvätt
Blekning	får inte blekas
Kemisk rengöring	Rengöring med perkloreten
Torkning	torktumlas skonsamt (låg temperatur)
Skalmar	måttligt varm, högst 150 °C
Färg	ljusgrå
Produktslag	Hängselbyxa