

## Verktygssats för elektriker, 82 delar med verktygsväska



### Beställningsdata

Ordernummer	680502
GTIN	2050001016515
Artikelklass	66H

### Beskrivning

#### Användningsdata:

Innehåller de viktigaste kvalitetsverktygen för elinstallationer.

#### Innehåll:

Spiralborrssats HSS, i kassett: 1 st nr 115000 strl 1 – 10

**STABILA**® tumstock av trä: 1 St. Nr. 466005 storlek 2

Snörslå med färgpulver vardera: 1 st nr 467590 storlek 1; nr 467595 storlek R

**STABILA**® lättmetallvattenpass: 1 st nr 467030 strl 400

**DICK** flatfil, huggning 1 med skaft: 1 st nr 510100 strl 150

**DICK** halvrundfil, huggning 2 med skaft: 1 st nr 513200 strl 150

**DICK** rundfil, huggning 2 med skaft: 1 st nr 514200 strl 150

Trådborste: 1 st nr 575000 strl 3

**PUK**® universalssåg: 1 st nr 581220

Hylsnyckelsortiment 1/4 tum: 1 st nr 630168 storlek 6 (17 delar)

**Wera** spårskruvmejsel, VDE-isolerad: vardera 1 st nr 663100 strl. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8

**PB Swiss Tools** spänningsprovare för max 250 V: 1 st. nr 665020 strl. 2,5

**BENNING** spänningsprovare "Analog": 1 st nr 473105 strl. Analog med tillhörande väska: 1 st. nr 473336 stl. B

Nyckel för säkringshållare, enligt EN 60900 isolerad upp till 1000 V: 1 st nr 665800 av 2 – 63 A

**Wera** skruvmejsel för Phillips, VDE-isolerad: vardera 1 st nr 668600 strl. 1; 2

**KNIPEX**® kombinationstång, VDE-isolerad: 1 st nr 701700 strl 160

**KNIPEX**® polygriptång, VDE-isolerad: 1 st nr 705740 strl 250  
**KNIPEX**® spetstång med skär, VDE-isolerad: 1 st nr 713300 strl 160  
**KNIPEX**® sidavbitare, VDE-isolerad: 1 st nr 725300 strl 160  
**KNIPEX**® skaltång, VDE-isolerad: 1 st nr 728750 strl 160  
**JOKARI**® kabelskalkniv: 1 st nr 728010 strl 8 – 28  
**RENNSTEIG** murarmejsel, flat: 1 st nr 742500 strl 250  
**RENNSTEIG** murarmejsel, spetsig: 1 st nr 742600 strl 250  
**RENNSTEIG** elektrikerhuggmejsel, flat: 1 st nr 743000 strl 250  
**GARANT** smideshammare med skaft av hickory: 1 st nr 750110 strl 500  
 smidesslägg med skaft: 1 st nr 751055 storlek 1  
 Fasonsax med utväxling: 1 st nr 766000 strl 260  
 Telefonsax: 1 st nr 769005 strl 130  
**Milwaukee**® hårdmetallstenborrrar i plastbox: 1 st. nr 786081 stl. 5 (Ø 4–10 mm)  
 Huggjärn/stämjärn: 1 st nr 794800 strl 16  
**RUNPOTEC**® indragsband av nylon: 1 st nr 814862 strl 10  
 Upprymmare: 1 st nr 831700 strl 110  
 kabelkniv med fast blad: 1 st. nr 844300  
 isoleringstejp, svart: 1 st nr 083654 storlek BLACK  
 ficklampa, LED: 1 st nr 081437 storlek BLACK  
 Spackel: 1 st nr 087650 strl 50  
 gipsbägare av gummi: 1 st nr 087680 strl 125  
 Rundpensel: 1 st nr 087005 strl 20  
 Verktygsväska: 1 st nr 690200  
**OBS!:**  
**Verktyget levereras löst.**

## Teknisk beskrivning

Antal ingående batterier	3
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081557 LR3
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Verktygssortiment

## Tillbehör

Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 8 mm	663100 8
Hylsnyckelsortiment 1/4 tum fyrkant17 delar Typ 6	630168 6

Upprymmare med plastskaft klinglängd 110 mm	831700 110
Isoleringsband Färg BLACK	083654 BLACK
HandstålborsteSlät ståltråd 0,35 mm Antal beläggningsrader 3	575000 3
Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 6,5 mm	663100 6,5
Stämjärn med träskaft eggbredd 16 mm	794800 16
Spackel, trähandtag. Bredd 50 mm	087650 50
Nylondragfjäder bandlängd 10 m	814862 10
Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 5,5 mm	663100 5,5
Polygriptång Alligator®VDE-grepphylsor totallängd 250 mm	705740 250
Rundfil Längd utan tånge 150 mm	514200 150
Avmantlingskniv med krokigt blad för kabel-Ø 8-28 mm	728010 8-28
Färgpulver för snörslå250 g Typ R	467595 R
Spänningsprovare specialkvalitet eggbredd 2,5 mm	665020 2,5
Elektrikersax, förnickladmed tråдавbitare totallängd 130 mm	769005 130
Elektrikerskruvdragare för Phillips, med kraftformhandtagisolerad krysspårstorlek 2	668600 2
Gipsbägare Maximal Ø 125 mm	087680 125
Verktygsväska i läder med mellanvägg	690200
Elektrikerskruvdragare för Phillips, med kraftformhandtagisolerad krysspårstorlek 1	668600 1
Halvrundfil Längd utan tånge 150 mm	513200 150
Universalsåg "PUK" med universalblad (310)Fast handtag	581220
Avisoleringstång, förkromadVDE-isolerad totallängd 160 mm	728750 160
SpänningsprovareDUSPOL® instrumenttyp ANALOG	473105 ANALOG
Spetstång, rakVDE-isolerad totallängd 160 mm	713300 160
	663100 4

Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 4 mm

Lättmetallvattenpass Längd 400 mm	467030 400
Elektrikerskruvdragare för spår, med kraftformhandtagisolerad mejselbredd b 3,5 mm	663100 3,5
Sats spiralborrar HSS nr 114000 med kassett Typ 1-10	115000 1-10
Kombitång, förkromadVDE-isolerad totallängd 160 mm	701700 160
Muraremejslarplan totallängd 250 mm	742500 250
Nyckel för säkringshållare, anpassningsbarisolerad	665800
Kabelkniv med fast blad	844300
Muraremejslarspetsig totallängd 250 mm	742600 250
Fasonplåtsax med tvåkomponentenshandtag totallängd 260 mm	766000 260
Snörslå 30 m Utväxling indrag (x gånger) 1	467590 1
Flatfil Längd utan tånge 150 mm	510100 150
Elektrikermejsel totallängd 250 mm	743000 250
Rund pensel industriutförande Ø 20 mm	087005 20
Smideshammare medskyddskrage vikt utan skaft 500 g	750110 500
Sidavbitare, förkromadVDE-isolerad totallängd 160 mm	725300 160
Bärväska Duspol Typ B	473336 B
LED-ficklampamed batterier Färg BLACK	081437 BLACK
SpänningsprovareDUSPOL® instrumenttyp ANALOG	473106 ANALOG
Verktygssats för elektriker, 82 delarutan väska	680505
Trämåttstock, gul Längd 2 m	466005 2