



## Precisions-låsringstång, Typ: J31



### Beställningsdata

Ordernummer	719790 J31
GTIN	4003773048657
Artikelklass	73F

### Beskrivning

#### Utförande:

Handtags- och leddelen smidda. Spetsar av specialstål, mycket precist bearbetade och inpressade i tångstommen.

Tången gråfosfaterad. Plastklädda handtag.

**Med inmonterade precisionsspetsar. Form D – vinklade käftar 90°.**

#### Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

#### Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

#### Norm:

**DIN 5256 C und D** – för Innensicherungsringe.

### Teknisk beskrivning

spets-Ø	2,25 mm
Form	D
totallängd	210 mm
för invändig låsring-Ø	40 - 100 mm
Norm	DIN 5256 D
Användninglåsringstänger	vinklad innerring
Käftform	vinklade 90°

Handtag	med plastöverdrag
Material	Specialstål
Material spets	Specialstål
Yta	kemiskt gråsvärtad
med begränsningsanslag	nej
Handtag med låsmekanism	ja
Utbytbar spets	nej
Produktslag	Låsringstång