



## Precisions-låsringstång med begränsningsanslag, Typ: A2



### Beställningsdata

Ordernummer	719892 A2
GTIN	4003773073901
Artikelklass	73F

### Beskrivning

#### Utförande:

Handtags- och leddelen smidda. Spetsar av specialstål, mycket precist bearbetade och inpressade i tångstommen.

Med inställningsbart begränsningsanslag.

Tången gråsfaterad. Plastklädda handtag. Led med **integrerad öppningsfjäder. Form A – raka käftar.**

#### Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

#### Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

#### Norm:

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

### Teknisk beskrivning

för utväändig låsrings-Ø	19 - 60 mm
totallängd	180 mm
Form	A
spets-Ø	1,8 mm
Norm	DIN 5254 A

Användninglåsringsstänger	Rak ytterring
Käftform	rak
Handtag	med plastöverdrag
Material	Specialstål
Yta	kemiskt gråsvärtad
med begränsningsanslag	ja
Led med integrerad retur fjäder	ja
Handtag med låsmekanism	nej
Utbytbar spets	nej
Produktslag	Låsringsstång