

**Garant****Precisions-låsringstång, Typ: A2****Beställningsdata**

Ordernummer	719870 A2
GTIN	4045197504111
Artikelklass	71B

**Beskrivning****Utförande:**

Handtags- och leddelen smidda. Spetsar av specialstål, mycket precist bearbetade och inpressade i tångstommen.

Tången svart. Huvudet slipat. Plastklädda handtag. Led med **integrerad öppningsfjäder. Form A – raka käftar.**

**Fördel:**

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

**Användningsdata:**

För montering och demontering av låsringar.

**Norm:**

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

**Teknisk beskrivning**

Form	A
för utvärdig låsrings-Ø	19 - 60 mm
spets-Ø	1,8 mm
totallängd	180 mm
Norm	DIN 5254 A

Användninglåsringstänger	Rak ytterring
Käftform	rak
Handtag	med plastöverdrag
Material	Specialstål
Material spets	Specialstål
Yta	svart
med begränsningsanslag	nej
Led med integrerad retur fjäder	ja
Handtag med låsmekanism	nej
Utbytbar spets	nej
Produktslag	Låsringstång