



## Precisions-låsringstång, Typ: J0



### Beställningsdata

Ordernummer	719790 J0
GTIN	4003773048510
Artikelklass	73F

### Beskrivning

#### Utförande:

Handtags- och leddelen smidda. Spetsar av specialstål, mycket precist bearbetade och inpressade i tångstommen.

Tången gråfosfaterad. Plastklädda handtag.

**Med inmonterade precisionsspetsar. Form C – raka käftar.**

#### Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

#### Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

#### Norm:

**DIN 5256 C und D** – för Innensicherungsringe.

### Teknisk beskrivning

för invändig låsrings-Ø	8 - 13 mm
Form	C
spets-Ø	0,9 mm
totallängd	140 mm
Norm	DIN 5256 C
Användninglåsringstänger	rak innerring
Käfftform	rak

Handtag	med plastöverdrag
Material	Specialstål
Material spets	Specialstål
Yta	kemiskt gråsvärtad
med begränsningsanslag	nej
Handtag med låsmekanism	ja
Utbytbar spets	nej
Produktslag	Låsringstång