



Precisions-låsringstång, Typ: J1



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 719790 J1 |
| GTIN | 4003773048527 |
| Artikelklass | 73F |

Beskrivning

Utförande:

Handtags- och leddelen smidda. Spetsar av specialstål, mycket precist bearbetade och inpressade i tångstommen.

Tången gråfosfaterad. Plastklädda handtag.

Med inmonterade precisionsspetsar. Form C – raka käftar.

Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5256 C und D – för Innensicherungsringe.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|---------------|
| Form | C |
| för invändig låsrings-Ø | 12 - 25 mm |
| totallängd | 140 mm |
| spets-Ø | 1,25 mm |
| Norm | DIN 5256 C |
| Användninglåsringstänger | rak innerring |
| Käfftform | rak |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Handtag | med plastöverdrag |
| Material | Specialstål |
| Material spets | Specialstål |
| Yta | kemiskt gråsvärtad |
| med begränsningsanslag | nej |
| Handtag med låsmekanism | ja |
| Utbytbar spets | nej |
| Produktslag | Låsringstång |