



## Låsringstång, Typ: J21



### Beställningsdata

Ordernummer	719805 J21
GTIN	4045197493002
Artikelklass	72B

### Beskrivning

#### Utförande:

Smidda i ett stycke. Tången svartfosfaterad. Plastklädda handtag.

**Med inmonterade precisionsspetsar. Form D – vinklade käftar 90°.**

#### Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

#### Norm:

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

### Teknisk beskrivning

spets-Ø	1,8 mm
Form	D
totallängd	180 mm
för invändig låsrings-Ø	19 - 60 mm
Norm	DIN 5256 D
Användninglåsringstänger	vinklad innerring
Käftform	vinklade 90°
Handtag	med plastöverdrag
Material	Kromvanadinstål
Yta	kemiskt svärtad tång

Utbytbar spets	nej
Produktslag	Låsringstång