



## Precisions-låsringstång, Typ: A31



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 719890 A31    |
| GTIN         | 4003773048848 |
| Artikelklass | 73F           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Handtags- och leddelen smidda. Spetsar av specialstål, mycket precist bearbetade och inpressade i tångstommen.

Tången gråfosfaterad. Plastklädda handtag. Led med **integrerad öppningsfjäder. Form B – vinklade käftar 90°.**

#### Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

#### Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

#### Norm:

**DIN 5254 A und B** – für Außensicherungsringe.

### Teknisk beskrivning

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| för utvärdig låsrings-Ø  | 40 - 100 mm        |
| totallängd               | 210 mm             |
| spets-Ø                  | 2,3 mm             |
| Form                     | B                  |
| Norm                     | DIN 5254 B         |
| Användninglåsringstänger | Vinklade ytterring |
| Käftform                 | vinklade 90°       |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Handtag                         | med plastöverdrag  |
| Material                        | Specialstål        |
| Yta                             | kemiskt gråsvärtad |
| med begränsningsanslag          | nej                |
| Led med integrerad retur fjäder | ja                 |
| Handtag med låsmekanism         | nej                |
| Utbytbar spets                  | nej                |
| Produktslag                     | Låsringstång       |