

Garant**Precisions-låsringstång, Typ: J01****Beställningsdata**

Ordernummer	719770 J01
GTIN	4045197504043
Artikelklass	71B

Beskrivning**Utförande:**

Handtags- och leddelen smidda. Spetsar av specialstål, mycket precist bearbetade och inpressade i tångstommen.

Tången svart. Huvudet slipat. Plastklädda handtag.

Med inmonterade precisionsspetsar. Form D – vinklade käftar 90°.

Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5256 C und D – för Innensicherungsringe.

Teknisk beskrivning

Form	D
totallängd	130 mm
spets-Ø	0,9 mm
för invändig låsrings-Ø	8 - 13 mm
Norm	DIN 5256 D
Användninglåsringstänger	vinklad innerring
Käftform	vinklade 90°

Handtag	med plastöverdrag
Material	Specialstål
Material spets	Specialstål
Yta	svart
Led med integrerad retur fjäder	ja
Handtag med låsmekanism	nej
Utbytbar spets	nej
Produktslag	Låsringstång