



Precisions-låsringstång, Typ: A41



Beställningsdata

Ordernummer	719890 A41
GTIN	4003773048855
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Handtags- och leddelen smidda. Spetsar av specialstål, mycket precist bearbetade och inpressade i tångstommen.

Tången gråfosfaterad. Plastklädda handtag. Led med **integrerad öppningsfjäder. Form B – vinklade käftar 90°.**

Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Teknisk beskrivning

totallängd	305 mm
Form	B
spets-Ø	3,2 mm
för utvärdig låsrings-Ø	85 - 140 mm
Norm	DIN 5254 B
Användninglåsringstänger	Vinklade yttering

Käftform	vinklade 90°
Handtag	med plastöverdrag
Material	Specialstål
Yta	kemiskt gråsvärtad
med begränsningsanslag	nej
Led med integrerad retur fjäder	ja
Handtag med låsmekanism	nej
Utbytbar spets	nej
Produktslag	Låsringstång