

Garant**Precisions-låsringstång, Typ: A41****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 719870 A41 |
| GTIN | 4045197504180 |
| Artikelklass | 71B |

Beskrivning**Utförande:**

Handtags- och leddelen smidda. Spetsar av specialstål, mycket precist bearbetade och inpressade i tångstommen.

Tången svart. Huvudet slipat. Plastklädda handtag. Led med **integrerad öppningsfjäder**. **Form B – vinklade käftar 90°**.

Fördel:

De inmonterade spetsarna klarar en kontinuerligt stor belastning och har upp till tio gånger längre livslängd än skruvade spetsar.

Användningsdata:

För montering och demontering av låsringar.

Norm:

DIN 5254 A und B – für Außensicherungsringe.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------|-------------|
| totallängd | 305 mm |
| Form | B |
| för utvärdig låsrings-Ø | 85 - 140 mm |
| spets-Ø | 3,2 mm |
| Norm | DIN 5254 B |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Användninglåsringsstänger | Vinklad yttering |
| Käftform | vinklade 90° |
| Handtag | med plastöverdrag |
| Material | Specialstål |
| Material spets | Specialstål |
| Yta | svart |
| med begränsningsanslag | nej |
| Led med integrerad retur fjäder | ja |
| Handtag med låsmekanism | nej |
| Utbytbar spets | nej |
| Produktslag | Låsringsstång |