

Garant**Spårfoghållare standard Ø DS 20 mm, för spårbredd m: 2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290354 2
GTIN	4045197926654
Artikelklass	29K

Beskrivning**Observera:**

Använd alltid en minsta förborrningsdiameter som motsvarar spårbredden (t.ex. för spårbredd 14 mm = minsta förborrningsdiameter 38,22 mm)

OBS!:

- **Enstaka hållarstorlekar lämpar sig för olika spårbredder. I dessa fall ska alltid den optimala kombinationen av hållare och skärinsats (samma storlek) användas i möjligaste mån för maximal stabilitet.**
- **På svarvar utan Y-axel vänligen använd excenterhylsa nr 290391–290393 för exakt inställning av Y-koordinaten.**
- **På fleroptionsmaskiner använder du riktinstrumentet nr 290397 och ett måtur för kontroll av spindelns orientering.**

Teknisk beskrivning

lämplig för spårbredd m	2 mm
Mittförskjutning L ₃	3,65 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	7,03 mm
Effektiv längd L ₁	25 mm
Skruvar	290399 1
Skaft-Ø	20 mm
Skärhållardiameter D ₁	6,5 mm
Invändig	ja

Skaftlängd L _s	50 mm
Skaft	kombiskaft
Produktslag	Spår- och profilfogverktyg