

 Atlas Copco

## Slagskruvdragare (tryckluft), Typ: W2910



### Beställningsdata

Ordernummer	079171 W2910
GTIN	7322590051310
Artikelklass	03R

### Beskrivning

#### Utförande:

Kraftfull mutterdragare.

Frånluften leds genom handtaget. Omställbar för **höger- / vänstergång**.

Kraftfull slagskruvdragare.

Frånluften leds genom handtaget, omställbart för **höger-/vänstergång**.

- **Stark slaggenerator med dubbla hammare.**
- **Låg vikt med hög prestanda.**
- **Komposithus och handtag med lång livslängd.**
- **Tre momentsteg.**
- **Ergonomiskt handtag med bra isolering.**
- **Riktningsväljare höger-/vänstergång via två tryckknappar.**

#### Användningsdata:

Passar för krävande applikationer.

#### Reservdel:

**Utvalda underhållsatser (Service Kits):** Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

### Teknisk beskrivning

maximala vibrationer enligt EN	3,3 m/s <sup>2</sup>
Längd	160 mm
momentintervall	150 - 400 Nm
max skruv-Ø (8,8–2,9)	M14
vikt	1,2 kg
bullernivå	89 dB(A)
tillverkarens beteckning	W2910
maximal luftförbrukning	1020 l/min
höjd	178 mm
Utförande	Pistol
fästprofil verktygshållare	□
mått verktygshållare	3/8 tum
maximalt varvtal:	6500 min <sup>-1</sup>
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	10 mm
Höger-/vänstergång	ja
Tryckluftanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	BSP
Produktslag	Skruvdragare