

Garant**Skärhållare, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 32/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	251712 32/16
GTIN	4045197928269
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Underläggsplatta	259031 39
Passande vändskär	VN.. 1604..
Funktionsbredd L ₄ neutrala hållare	12,5 mm
Skruv för underläggsplatta	259025 3
Skaftmått	32 mm
Skruv för fastspänningsanordning	259021 1
ISO-kod hållare	MVVNN 3225P16
Utkragande längd L ₁ neutrala hållare	45 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Spännjärn	259038 2
Totallängd L neutrala hållare	170 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	neutral
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Längdsvarvning utvändig

Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500