

Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/12mm**Beställningsdata**

Ordernummer	260001 25/12
GTIN	4045197929303
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skrivsats för vändskär	269028 20
ISO-kod hållare	SCSCR/L 2525M12
Huvudängd L ₁	27 mm
Underläggsplatta	269005 6
Vändskärsstorlek	12 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 5
Funktionsbredd L ₄	32 mm
totallängd L	151 mm
Skaftmått	25 mm
Passande vändskär	CC.. 1204..
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	45 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 2	269028 2
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500