

Garant**Bordsvagn T7, Typ: T74****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 918540 T74 |
| GTIN | 4045197611864 |
| Artikelklass | 91T |

Beskrivning**Utförande:**

3 lastyor.

Mellanplanet kan fixeras på 3 nivåer. Svetsad stålkonstruktion, plattform av **trämaterialskena** med antracitfärgad, reptålig yta.

Handtag med Haptoprene®-inlägg och slagtålig polypropen. 2 fasta och 2 svängbara rullar (med spärr) med spårfri polyuretanlöpbeläggning, rullgrade nav.

Norm:

EN 1757-3

Specialtillbehör:

Perforerad plåtpanel nr 918580. Ingår inte i leveransen.

Lackering:

Silver **pulverbelagd**.

OBS!:

Hyllställerna levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------|--------|
| Bredd | 980 mm |
|-------|--------|

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Norm | EN 1757-3 |
| Djup | 509 mm |
| lastplanets djup | 500 mm |
| undre lastplanets höjd | 195 mm |
| Material hjul | Polyuretan-löpbeläggning |
| övre lastplanets höjd | 850 mm |
| Typ | T74 |
| antal svängbara hjul med broms | 2 |
| lastplanens bredd | 850 mm |
| mittre lastplanets bärförmåga | 80 kg |
| maximal bärförmåga | 250 kg |
| Ø hjul | 125 mm |
| höjd | 1020 mm |
| vikt | 45 kg |
| antal fasta hjul utan broms | 2 |
| mittre lastplanets höjd | 522 mm |
| övre lastplanets bärförmåga | 80 kg |
| Produktslag | Bordsvagn |

Tillbehör

| | |
|--|------------|
| Extra låda för bordsvagn Typ 75 | 918556 75 |
| Klämplatta för bordsvagn | 918581 |
| Mellanhylla för bordsvagn T5 och T7 som skruvas fast lastplanets djup 500 mm | 918570 500 |
| Perforerad panel som skruvas fast Typ SP2 | 918580 SP2 |