

Garant**Eurostandard-behållarvagn, Typ: TE37****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 918587 TE37 |
| GTIN | 4045197684189 |
| Artikelklass | 91T |

Beskrivning**Utförande:**

Stabil stålkonstruktion, plattformad av falsad stålplåt, justerbara i 280 mm raster.

Lämpar sig utmärkt för fastsättning av Euronorm-behållare.

Plattformarna kan skruvas fast variabelt och ställas i lutning 15° och 30° för att ge bättre uttagning.

Den understa plattformen är fast förbunden med ramen och kan inte lutas.

Handtag med Haptoprene®-inlägg och slagtålig polypropen. 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms).

Lackering:

Silver **pulverbelagd**.

OBS!:

Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Leverans exkl. montering.

Passande Euronorm-behållare finns i grupp 96 under nr 963378 – 963380.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------|--------|
| vikt | 85 kg |
| maximal bärförmåga | 250 kg |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| antal svängbara hjul med broms | 2 |
| lastplanets djup | 610 mm |
| Typ | TE37 |
| lastplanens bredd | 1240 mm |
| Monteringsraster | 280 mm |
| Djup | 670 mm |
| höjd | 1735 mm |
| Bredd | 1300 mm |
| bärförmåga per lastplan | 50 kg |
| antal fasta hjul utan broms | 2 |
| Ø hjul | 125 mm |
| inställbar lutning | 15; 30 grad |
| Höjdställning i raster | 280 mm |
| Produktslag | Materialvagn |

Tillbehör

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Eurostandard-behållareröd Typ NB14 | 963378 NB14 |
| Eurostandard-behållareröd Typ NB20 | 963378 NB20 |
| Eurostandard-behållaregrå Typ NB33 | 963380 NB33 |
| Eurostandard-behållareblå Typ NB42 | 963379 NB42 |
| Eurostandard-behållaregrå Typ NB42 | 963380 NB42 |
| Eurostandard-behållaregrå Typ NB31 | 963380 NB31 |
| Eurostandard-behållaregrå Typ NB70 | 963380 NB70 |
| Eurostandard-behållaregrå Typ NB50 | 963380 NB50 |
| Eurostandard-behållaregrå Typ NB5 | 963380 NB5 |
| Eurostandard-behållareröd Typ NB42 | 963378 NB42 |
| Eurostandard-behållareblå Typ NB14 | 963379 NB14 |
| Eurostandard-behållaregrå Typ NB24 | 963380 NB24 |

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Eurostandard-behållareröd Typ NB70 | 963378 NB70 |
| Eurostandard-behållareblå Typ NB5 | 963379 NB5 |
| Eurostandard-behållaregrå Typ NB10 | 963380 NB10 |
| Eurostandard-behållaregrå Typ NB20 | 963380 NB20 |
| Eurostandard-behållaregrå Typ NB14 | 963380 NB14 |
| Eurostandard-behållareblå Typ NB70 | 963379 NB70 |
| Eurostandard-behållaregrå Typ NB34 | 963380 NB34 |
| Eurostandard-behållareröd Typ NB10 | 963378 NB10 |
| Eurostandard-behållareblå Typ NB20 | 963379 NB20 |
| Eurostandard-behållaregrå Typ NB80 | 963380 NB80 |
| Eurostandard-behållareblå Typ NB10 | 963379 NB10 |
| Eurostandard-behållaregrå Typ NB15 | 963380 NB15 |
| Eurostandard-behållaregrå Typ NB55 | 963380 NB55 |
| Eurostandard-behållareröd Typ NB5 | 963378 NB5 |