


Garant**HM-fräs, AlCrN, Ø e8 DC: 9,7 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	201307 9,7
GTIN	4045197930187
Artikelklass	11X

Beskrivning**Utförande:**

Dimensioner liknande **DIN 6527**.

Förbättrad beläggning för universalanvändning i stål och gjutgods.

Invändig: nej

Tolerans nom.-Ø: e8

Tandantal Z: 2

Spiralvinkel: 30 grad

Matningsriktning: horisontell, sned och vertikal

Skaft: DIN 6535 HE med h6

Tandantal Z: 2

Skärlängd L_c : 22 mm

Utkragningslängd L_1 inkl. friställning: 32 mm

Friställningsdiameter D_1 : 9,5 mm

totallängd L: 72 mm

Skaftdiameter D_s : 10 mm

Teknisk beskrivning

totallängd L	72 mm
Hörnfasbredd vid 45°	0,1 mm
Matning f_z för spårfräsning i stål < 750 N/mm ²	0,05 mm
Spiralvinkel	30 grad
Skärlängd L_c	22 mm
Tandantal Z	2

Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Skär- \varnothing D_c	9,7 mm
Skaftdiameter D_s	10 mm
Skaftform	HB
Skaft	DIN 6535 HE med h6
Tolerans nom.- \varnothing	e8
Matning f_z för valsfräsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Friställningsdiameter D_1	9,5 mm
Utkragningslängd L_1 inkl. friställning	32 mm
Hörnfasvinkel	45 grad
Beläggning	AlCrN
Skärmaterial	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	fullspår sågdjup $1 \times D$
Ingreppsbredd a_e vid fräsoperation	$0,3 \times D$ vid valsfräsning
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Pinnfräsar