

Garant**Borrchuckar Form AD, SK 50, spännvidd: 1-16mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 301435 1-16 |
| GTIN | 4045197931801 |
| Artikelklass | 31B |

Beskrivning**Utförande:**

För höger- och vänstergång.

Med Balluff/RFID-chip-hål. Största radialkast $\leq 20 \mu\text{m}$.

Sandblästrat och slipad.

- **Smalt utförande.**
- **Selektiv kylmedeltillförsel till verktyg med IK.**
- **Optimala spännkrafter på verktyget.**

leveransinnehåll:

Inklusive **Torx®-chucknyckel** med T-handtag, **för höga spännkrafter.**

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------|-----------|
| spännvidd | 1 - 16 mm |
| Lös Torx®-chucknyckel nr 625220 | TX25 |
| Utvändig-Ø D | 50 mm |
| konstruktion | smal |
| utkragningslängd A-mått | 80 mm |
| fäste | SK 50 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Hållare norm | ISO 7388-1 |
| Form | AD |
| Invändig | ja, med max. 50 bar |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 20 μm |
| Maximalt åtdragningsmoment $M_{d\ max}$ | ≤ 14 Nm |
| Produktslag | Kort borrchuck |