

**Garant****Borrhuckar Form A, HSK-A 100, spännvidd: 1-16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	307735 1-16
GTIN	4045197931894
Artikelklass	31B

**Beskrivning****Utförande:**

- **För höger- och vänstergång.**
  - **Med RFID / Balluff-Chip-hål.**
- Med invändig kylning upp till max. 50 bar.  
Rundgångsnoggrannhet < 20 µm.
- **Smalt utförande.**
  - **Selektiv kylmedeltillförsel till verktyg med IK.**
  - **Optimala spännkrafter på verktyget.**

**leveransinnehåll:**

Inklusive **chucknyckel** med T-handtag.

**Specialtillbehör:**

Hylsnyckel nr 309890. Kylvätskerör nr 309880.

**Teknisk beskrivning**

Lös Torx®-chucknyckel nr 625220	TX25
Utvändig-Ø D	50 mm
utkragningslängd A-mått	110 mm
spännvidd	1 - 16 mm
konstruktion	smal

fäste	HSK-A 100
Hållare norm	ISO 12164-1
Hållare norm	DIN 69882-7
Hållare norm	DIN 69893-1
Form	A
Invändig	ja, med max. 50 bar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 20 µm
Produktslag	Kort borrhuck