

**Garant****Borrhuckar, VDI 40, spännvidd: 1-16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319725 1-16
GTIN	4045197932044
Artikelklass	31B

**Beskrivning****Utförande:**

- Kylmedelstillförsel via kylkanal.
- Maximalt kylmedelstryck 50 bar.
- Typ GARANT med Torx®-chucknyckel för höga spännkrafter.

**Användningsdata:**

För NC-svarvar och fleroptionsmaskiner.

**Norm:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

**Teknisk beskrivning**

Chuckens ytterdiameter $d_1$	50,5 mm
Utkragningslängd $l_1$	90 mm
spännvidd	1 - 16 mm
spännyckel	TX25
VDI-storlek	VDI 40
Färgkod VDI-skaft	VDI 40
Produktslag	VDI-kortborrchuck

