



Planskavstål med hårdmetallplatta, klingbredd: 25mm



Beställningsdata

Ordernummer	837520 25
GTIN	4049002021084
Artikelklass	86D

Beskrivning

Utförande:

Kraftigt plattstål med inspänningsmekanism och **utbytbar hårdmetallplatta med fyra skär**. Hårdmetallplattan är slipad och klar att använda, har fyra skär och är vändbar.

OBS!:

Plattorna nr 837600 passar även till elektriska skavstål.

Teknisk beskrivning

klingbredd	25 mm
Antal skär Z	4
totallängd	450 mm
hårdmetallplattans storlek	25×25×2 mm
Handtagsutförande	trähandtag lackerat
Material handtag	Trä
Material klinga	HM
Produktslag	Skavstål

Tillbehör

Lös hårdmetallplatta klingbredd 25 mm	837600 25
---------------------------------------	-----------