

**Garant****LOEU 090408 TR-M, HB7525, Typ: ST900**

## Beställningsdata

Ordernummer	215980 ST900
GTIN	4045197937988
Artikelklass	21A

## Beskrivning

**OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 4,5 \text{ mm}$ .

## Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	LOEU090408 TR-M
Typ	ST900
Matning $f_z$	0,11 mm
Sort	HB7525
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	280 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	210 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	175 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	145 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	100 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		