

Garant**LOEU 090408 TR-H, HB7710, Typ: GG**

Beställningsdata

Ordernummer	215992 GG
GTIN	4045197938138
Artikelklass	21A

Beskrivning

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p \text{ max} = 4,5 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	LOEU090408 TR-H
Hörnradie	0,8 mm
Typ	GG
Matning f_z	0,13 mm
Sort	HB7710
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
GG(G)	lämplig	330 m/min	K
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		