

Garant**GARANT Power Q högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppgar Z:
20/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212803 20/3
GTIN	4045197938275
Artikelklass	210

Beskrivning**Reservdel:**

Vändskärsskruvar, sats nr 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 1,2** används med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	3
Skär-Ø D _c	20 mm
Skaftdiameter D _s h6	20 mm
Ø D ₃	12 mm
spiralfräsning Ø D _{min}	32 mm
Rampningslängd L för α _{max}	10,13 mm
totallängd L _{tot}	180 mm
Passande vändskär	XOM.060310
Utkragningslängd L ₁	100 mm
Invändig	ja
spiralfräsning a _p	0,3 mm
Rampningsvinkel α _{max}	2,26 grad

spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Serie	Power Q
Inställningsvinkel κ	15 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 1,2 Nm	211750 1,2