



Universellt gradverktyg, 2K-handtag med teleskopskaft, 3 knivar (S100, S20, S30)



Beställningsdata

Ordernummer	838420
GTIN	7290005395369
Artikelklass	83G

Beskrivning

Utförande:

Handtag med vridbart lagrade, utbytbara knivar. Enkla att använda, eftersom kniven automatiskt anpassar sig till arbetsstyckets konturer.

Användningsdata:

För rationell gradning av vitt skilda material/konturer.
totallängd: 170 - 240 mm

Teknisk beskrivning

totallängd	170 - 240 mm
Produktslag	Avgradare

Tillbehör

Gradningskniv Typ S101	838510 S101
Teleskopskaft för N-knivar Ø 2,6	839170
Teleskopskaft för S-knivar Ø 3,2	838430
Gradningskniv Typ S35	838510 S35
Gradningskniv Typ S150	838510 S150

Gradningskniv Typ S60	838510 S60
Gradningskniv hårdmetall Typ S10	838550 S10
Gradningskniv Typ S20	838510 S20
Gradningskniv Typ S10	838510 S10
Gradningskniv TiN-belagd Typ S10	838530 S10