



## Universellt gradverktyg, 2K-handtag med teleskopskaft, 2 knivar (N1, N2)



### Beställningsdata

Ordernummer	839140
GTIN	7290005395291
Artikelklass	83G

### Beskrivning

#### Utförande:

Handtag med vridbart lagrade, utbytbara knivar. Enkla att använda, eftersom kniven automatiskt anpassar sig till arbetsstyckets konturer.

#### Användningsdata:

För rationell gradning av vitt skilda material/konturer.

totallängd: 155 - 225 mm

### Teknisk beskrivning

totallängd	155 - 225 mm
Produktslag	Avgradare

### Tillbehör

Gradningskniv Typ N2	839010 N2
Gradningskniv Typ N6	839010 N6
Teleskopskaft för S-knivar Ø 3,2	838430
GradningsknivHSS TiN-belagd Typ N1	839030 N1
GradningsknivHSS diamantbelagd Typ N1	839040 N1
Gradningskniv Typ N1	839010 N1
Gradningskniv Typ N10	839010 N10

Teleskopskaft för N-knivar Ø 2,6	839170
GradningsknivHSS TiN-belagd Typ N2	839030 N2
Gradningskniv Typ N3	839010 N3