



## Lettringsverktyg Vänster, Skaftmått: 16mm



### Beställningsdata

Ordernummer	290019 16
GTIN	4030741660740
Artikelklass	29H

### Beskrivning

#### Utförande:

Gängstift i skaftet för frivinkelkorrigering.  
HM-axel för ökad slittålighet.

- **Minimalt tryck, mindre belastning på arbetsstycket och maskinen.**
- **Synkronspindel för enkel inställning av lettringshållare och topphöjd.**

### Teknisk beskrivning

skafthöjd	16 mm
för lettrings- $\varnothing$ d <sub>1</sub>	15 mm
Axel	299910 6
skaftbredd	16 mm
för lettringsbredd b	4 mm
för lettringshål- $\varnothing$ d <sub>2</sub>	4 mm
Arbetsområde	0 - 15 mm
för lettrad profil	RAA 2×AA
för lettrad profil	RBL 2×BR
för lettrad profil	RBR 2×BL
för lettrad profil	RAA 1×AA

för lettrad profil	RGE45° BL/BR45°
Produktslag	Lettringsverktyg