



Hålgradare med gradningshuvud HSS Ø 20 mm



Beställningsdata

Ordernummer	839605
GTIN	7290005395406
Artikelklass	83G

Beskrivning

Utförande:

2K-grepp med **6-kantigt teleskopskaft** och utbytbart gradningshuvud HSS 90°, Ø 20 mm. Även lämpligt för **djupt liggande** hål.
totallängd: 170 - 240 mm

Teknisk beskrivning

totallängd	170 - 240 mm
Handtagsutförande	2K-grepphylsa
Material handtag	Plast
Produktslag	Avgradare

Tillbehör

Gradningshuvud HSS, 90° Gradningshuvudets Ø 30 mm	839610 30
Gradningshuvud HSS, 90° Gradningshuvudets Ø 12 mm	839610 12
Teleskopskaft för gradningshuvuden	839620
Gradningshuvud HSS, 90° Gradningshuvudets Ø 20 mm	839610 20
Hågradningshuvud 90°, HSS TiN-belagd Gradningshuvudets Ø 20 mm	839611 20