

Arbetsplattform för gaffeltruck, Typ: 1115X1200



Beställningsdata

Ordernummer	919980 1115X1200
GTIN	4052462012004
Artikelklass	94B

Beskrivning

Utförande:

Stabil stålrörskonstruktion av runda rör med heltäckande fallskydd, inklusive 2 fästeanordningar för personlig skyddsutrustning. Bakvägg av trådgaller, halksäker arbetsplattform. Lyfts med gaffeltruck på breddsidan. Insticksbultssäkring förhindrar att gafflarna glider. Med förzinkad verktygsförvaring. Bröstningshöjd 1,10 m.

Plattformsyta 1200×800 mm.

Användningsdata:

För säkert arbete vid reparations- och underhållsarbeten på höga platser, takbelysning osv.

Norm:

TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung) 208-031.

Lackering:

Gulorange RAL 2000 **lackerad**.

OBS!:

Följ de landsspecifika bestämmelserna när du använder arbetsplattformar med gaffeltruck. Lämpliga arbetsplattformar för Österrike (provade av TÜV Austria) och Belgien på förfrågan.

Teknisk beskrivning

Djup	1040 mm
------	---------

bärförmåga	300 kg
Gaffelfickor mått A	200 mm
Gaffelfickor mått D	80 mm
avstånd, gaffelfickor B	600 mm
vikt	91 kg
höjd	1990 mm
Bredd	1200 mm
stödyta bredd	1200 mm
stödyta djup	800 mm
Produktslag	Arbetsplattform