

fetra[®]
....**Pallyftare med våg, bärförmåga: 2000kg****Beställningsdata**

Ordernummer	919915 2000
GTIN	4017976021225
Artikelklass	96D

Beskrivning**Utförande:**

Ram och gafflar i vridstyv skalkonstruktion.

Våg med vägningsområde 1–2000 kg, med en noggrannhet på ± 2 kg. Skalsteg 1 kg. LCD-display, pekskärm med TILL/FRÅN- och tareringsknapp, strömförsörjning via 4 st 1,5 V AA-batterier (ingår i leveransen).

Förklaringstext:

Gaffelhjul av polyuretan tandem.

Svängbara hjul av polyuretan.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Lackering:

Gul/svart, **pulverbelagd.**

Teknisk beskrivning

Bredd	540 mm
gaffellängd	1150 mm
gaffelbredd	160 mm

bärförmåga	2000 kg
vikt	117 kg
lyftintervall	85 - 205 mm
Material svängbara hjul	Polyuretan
Material gaffelhjul	Polyuretan, tandem
Längd	1550 mm
Våg	ja
Färg	gulsvart
Viktområde	1 - 2000 kg
Antal ingående batterier	4
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081557 LR6
IP-skyddsklass	IP 65
Produktslag	Palldragare

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081551 LR6
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081553 LR6
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081552 LR6