

**Sticksvärd stål, neutral, Bladhöjd h₅ / spårbredd w: 26/2,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273000 26/2,2
GTIN	4045197941626
Artikelklass	22B

Beskrivning**Användningsdata:**

Endast i kombination med stickstålsplattor nr 273010.

Passar till:

Hållare nr 273896 – 273898 eller nr 319132; 319133 (VDI-hållare).

leveransinnehåll:

Inklusive nyckel för plattbyte.

Teknisk beskrivning

Höjd h ₁	21,2 mm
för max. arbetsstycke-Ø	75 mm
Spårbredd w	2,2 mm
Bladhöjd h ₅	26 mm
Bredd b ₂	1,6 mm
totallängd L	110 mm
Användning	neutral
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Sticksvärd

