

**Sticksvärd stål, neutral, Bladhöjd h5 / spårbredd w: 32/2,2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273000 32/2,2
GTIN	4045197941640
Artikelklass	22B

Beskrivning**Användningsdata:**

Endast i kombination med stickstålsplattor nr 273010.

Passar till:

Hållare nr 273896 – 273898 eller nr 319132; 319133 (VDI-hållare).

leveransinnehåll:

Inklusive nyckel för plattbyte.

Teknisk beskrivning

Bredd b ₂	1,6 mm
Höjd h ₁	24,8 mm
för max. arbetsstycke-Ø	100 mm
Bladhöjd h ₅	32 mm
Spårbredd w	2,2 mm
totallängd L	150 mm
Användning	neutral
Invändig	nej
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Sticksvärd

