

**Garant****SEET 1305 AGSR, HB7520, Typ: ST900****Beställningsdata**

Ordernummer	213566 ST900
GTIN	4045197941008
Artikelklass	21A

**Beskrivning****Utförande:**

Förstärkt tjocklek för mycket höga bearbetningskrav. Skydd mot slitage med modern beläggning.

**OBS!:**

Används tillsammans med nr 213596 UNI för bästa ytkvalitet.

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{pmax} = 4\text{mm}$ .

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ per tand	0,2 mm
Typ	ST900
skärtjocklek E	5,56 mm
ISO-kod vändskär	SEET 1305 AGSR
Sort	HB7520
Skärmaterial	VHM

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	240 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		