

Garant**SEMT 1305 AGSR, HB7510, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	213577 ST1400
GTIN	4045197941039
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Förstärkt tjocklek för mycket höga bearbetningskrav. Skydd mot slitage med modern beläggning.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{pmax} = 4\text{mm}$.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,22 mm
Typ	ST1400
skärtjocklek E	5,56 mm
ISO-kod vändskär	SEMT 1305 AGSR
Sort	HB7510
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	130 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	120 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		