Garant

Fräs-vändskär SEMT 1305 AGSR, för Softcut® 45 högkapacitetsplanfräsar, HB7520

Beställningsdata

Ordernummer	213568 ST900
GTIN	4045197941015
Artikelklass	21A

Beskrivning

Utförande:
Förstärkt tjocklek för mycket höga bearbetningskrav. Skydd mot slitage med modern beläggning.
OBS!:
Riktvärden för användning för a_e = 0,5 ... 1×D / a_{pmax} = 4mm.

Teknisk beskrivning

Typ	ST900
Matning f_z per tand	0,2 mm
skärtjocklek E	5,56 mm
ISO-kod vändskär	SEMT 1305 AGSR
Sort	HB7520
Skärmaterial	VHM

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm²	lämplig	240 m/min	P
Stål < 750 N/mm²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm²	lämplig	180 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		