

Garant**Excenterhylsa, ØD3: 50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	290393 50
GTIN	4045197997241
Artikelklass	29K

Beskrivning**Utförande:**

Med ett inställningsområde på som mest $\pm 0,5$ mm.

Ett delstreck på skalan motsvarar 0,03 mm.

Användningsdata:

För finjustering av spår- och profilstöthållare på svarvar utan Y-axel.

Passar till:

Spår- och profilhållare nr 290330 – 290359.

Teknisk beskrivning

L ₁	95 mm
L ₂	80 mm
Ø D ₂	65 mm
för Ø D ₃	32 mm
Produktslag	Excenterhylsa

