

Garant**Excenterhylsa, ØD3 H7: 32mm**

Beställningsdata

Ordernummer	290391 32
GTIN	4045197942166
Artikelklass	29K

Beskrivning

Utförande:

Med ett inställningsområde på som mest $\pm 0,5$ mm.

Ett delstreck på skalan motsvarar 0,03 mm.

Användningsdata:

För finjustering av spår- och profilstöthållare på svarvar utan Y-axel.

Passar till:

Spår- och profilhållare nr 290330 – 290359.

Teknisk beskrivning

L ₁	50 mm
Ø D ₂	48 mm
L ₂	40 mm
för Ø D ₃	20 mm
Produktslag	Excenterhylsa

