

Garant**XOMT060310ZZER, HB4430, Typ: TI****Beställningsdata**

Ordernummer	212842 TI
GTIN	4045197942593
Artikelklass	21A

Beskrivning**OBS!:**Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ **Teknisk beskrivning**

Matning f_z per tand	0,5 mm
Typ	Ti
Hörnradie	1 mm
Vändskärstjocklek S	3.18 mm
ISO-kod vändskär	XOMT060310ZZER
Sort	HB4430
Skärmaterial	VHM
Rekommenderat skärdjup $a_{p \max}$	0,6 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	1 mm

Programmeringsradie vid $a_{p,max}$	2 mm
Antal byten/skär	3
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	50 m/min	S
vått maximal	lämplig		