

**Garant****XDMT120516ZDSR, HB4030, Typ: ST1400**

## Beställningsdata

Ordernummer	212889 ST1400
GTIN	4045197943187
Artikelklass	21A

## Beskrivning

**OBS!:**Riktvärden för användning för  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ 

## Teknisk beskrivning

Matning $f_z$ per tand	1,2 mm
Typ	ST400
Hörnradie	1,6 mm
Vändskärstjocklek S	5.56 mm
ISO-kod vändskär	XDMT120516ZDSR
Sort	HB4030
Skärmaterial	VHM
Rekommenderat skärdjup $a_{p \max}$	1,3 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	2 mm

Programmeringsradie vid $a_{p\max}$	3 mm
Antal byten/skär	3
Produktslag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	240 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	220 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		