

**Garant****XDMT090416ZDSR, HB4020, Typ: ST900**

## Beställningsdata

Ordernummer	212860 ST900
GTIN	4045197943118
Artikelklass	21A

## Beskrivning

**OBS!:**Riktvärden för användning för  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ 

## Teknisk beskrivning

Matning $f_z$ per tand	1,1 mm
Typ	ST900
Hörnradie	1,6 mm
Vändskärstjocklek S	4.76 mm
ISO-kod vändskär	XDMT090416ZDSR
Sort	HB4020
Skärmaterial	VHM
Rekommenderat skärdjup $a_{p \max}$	1,3 mm
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	1,5 mm

Programmeringsradie vid $a_{p,max}$	3 mm
Antal byten/skär	3
Produktslag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	330 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	280 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	240 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		