



## Weldonhållare, HSK-A100 kort, Spännhylsa D1: 40mm



### Beställningsdata

Ordernummer	304277 40
GTIN	4045197944252
Artikelklass	32A

### Beskrivning

#### Utförande:

- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
- Bearbetade HSK-funktionsytor.

#### Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB.

#### Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

#### OBS!:

HSK 40 och 50 , form A och E kan rekvireras från tillverkaren.

### Teknisk beskrivning

Spännhylsa D <sub>1</sub>	40 mm
utkragningslängd A-mått	125 mm
fäste	HSK-A100 kort
Hållare norm	DIN 69893
Hållare norm	DIN 69882-4
Hållare norm	ISO 12164-1
Form	A

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 20000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare