

Garant**Weldonhållare form ADB med kylkanalborrhål, SK 30 kort, Spännhylsa D1: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300048 10
GTIN	4045197944146
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:****GARANT –**

Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!). Balanseringskvalitet G 2,5 / 25000 min⁻¹.
Med Balluff/RFID-chip-hål.

Med förslutningsbara kylkanalhål.**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	10 mm
utkragningslängd A-mått	50 mm
Utvändig-Ø D	35 mm
Reservspännskruv nr 309900	10
fäste	SK 30 kort
Norm	DIN 6359
Hållare norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Kylkanalborrhål	förslutningsbar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 10 mm	309900 10
---	-----------