

**Garant****Fräsnings- och svarvchuck, PSC 63, ER-spänntång: 32****Beställningsdata**

Ordernummer	319295 32
GTIN	4045197943736
Artikelklass	31V

**Beskrivning****Utförande:****Snabbväxlingsystem borrarstång.**

Snabbväxlingsadapter nr 319285; 319286; 319289 skruvas in direkt i hållaren. Mycket stabil kombination med minimalt utstick.

**Användningsdata:**

För invändig bearbetning med borrarstänger.

**Norm:**

ISO 26623-1.

**leveransinnehåll:**

Inklusive hylsmutter med utvändig gänga.

**OBS!:**

Förinställning t.ex. via GARANT 354760 stl. VG1 eller 355010 VGBASIC med reducering nr 354773 (hylsa nr 313291 stl. 25 med ytterligare reducering nr 319426;319428 vardera i stl. 40/32).

Även direkt fastspänning av ER-spännhylsor är möjlig.

**Teknisk beskrivning**

x med spännhylsa ER	62 mm
l <sub>2</sub> med växlingsadapter	103 mm

l <sub>2</sub> med spännhylsa ER	76 mm
x med växlingsadapter	89 mm
Utvändig diameter d <sub>3</sub>	63 mm
Grundhållardiameter d <sub>2</sub>	48 mm
gängaM	M40×1,5
fäste	PSC 63
Produktslag	Snabbytesadapter