

**Garant****Weldonhållare Med kylkanalhål, HSK-A 63 A = 160, Spännhylsa D1: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	304336 6
GTIN	4045197943316
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- Med RFID / Balluff-Chip-hål.
  - Bearbetade HSK-funktionsytor.
- GARANT:** Alla skaft hårbearbetade (god balans!).

**Med förslutningsbara kylkanalhål.**

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB.

**Specialtillbehör:**

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

**OBS!:**

HSK 40 och 50 , form A och E kan rekvireras från tillverkaren.

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	160 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	6 mm
Reservspännskruv nr 309900	6
Utvändig-Ø D	25 mm
fäste	HSK-A 63 A = 160
Hållare norm	ISO 12164-1

Hållare norm	DIN 69882-4
Hållare norm	DIN 69893
Form	A
Kylkanalborrhål	förslutningsbar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

---

## Tillbehör

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 6 mm	309900 6
--	----------